

Equipement d'origine

Bougie Champion RA4HC distance d'électrode 0.6 - 0.7 mm (manuel de service)

Antiparasite Beru 1 kOhms.

Interchangeabilité

Soit tu mets un allumage complet de 1991 soit tu mets un allumage complet d'après 1992. Le mix entre les pièces est impossible même si certaines config font démarrer le moteur et permettent de rouler.

Produits de remplacement

Bobine

Si tu as un modèle pré 1991 tu peux utiliser n'importe quelle bobine HT à simple entrée, de même résistance (valeur ou modèle équivalent à compléter).

modèle ultérieur : bobine de mono bmw 650 moteur rotax – réf BMW 12132343281

Antiparasite / bougie

Antiparasite de mono bmw 650 moteur rotax

NGK DCPR8E (équivalence site NGK)

NGK anti Parasite SD01F modèle droit 77mm pour bougie sans olive

XD01F modèle en L 70mm*24mm pour bougie sans olive

.

Améliorations possibles (message responsabilité, dégâts possibles... ?)

soigner les contacts, fil de bougie et antiparasite en bon état

diminuer l'entrefer du capteur d'allumage jusqu'à 0.4mm au lieu des 0.8 recommandés.

Bougie irridium ou platine: DCPR8EVX ou DCPR8EIX